

ART™ローリテンションチップ (LR)

同一製品 **3箱以上**の一括購入で

40% OFF!!

キャンペーン期間：2023年7月3日～2023年9月28日受注分まで

対象商品は10μlから1000μl Reachのフィルター、ノンフィルター、ヒンジラック、詰め替え用リロードタワーと幅広くご用意しております（次ページ参照）。ご注文にはキャンペーン専用用紙（次ページ）でご注文ください

- チップ内壁表面の疎水性効果を高めることで、吸着を抑制し、溶出リスク低減
- ATP/DNA/RNase, パイロジェンフリー

● 各社ローリテンションタイプチップの残液量比較

	水	50%グリセロール	BSA
ART 標準タイプ	0.77+/-0.05	1.40+/-0.07	0.72+/-0.03
ART ローリテンション	0.06+/-0.02	0.06+/-0.01	0.32+/-0.10
A社	0.37+/-0.03	0.59+/-0.15	0.20+/-0.00
B社	1.00+/-0.03	0.41+/-0.04	1.56+/-0.05
C社	0.06+/-0.01	0.63+/-0.18	0.17+/-0.01
D社	0.31+/-0.04	0.31+/-0.04	0.36+/-0.01
E社	0.17+/-0.01	0.65+/-0.05	0.31+/-0.01



ART™リロードタワー (-RT)

環境に配慮した詰め替えパック。省スペース、ゴミの軽減を実現。滅菌性を維持したままスムーズに詰め替えられます。



各トレイのチップが積み重なることでコンパクトな高さになりました。

プラスチック製のカバーが滅菌を保持しながら各トレイの位置を適切な状態で維持しているのでラックへの詰め替えがスムーズにできます。



トレイはチップのグラつきを押さえ、マルチチャンネルピペットの装着を安定。各トレイには商品内容とロットNo.が印字されています。



チップトレイの詰め替え方法

Step 1



空ラックを用意してフタを取り外しておきます。リロードタワーのカバーの下部分をつかんで持ち上げ、そのまま空ラックにのせます。

注意!! リロードタワーの上の部分をつかんで持ち上げるとカバーの中でトレイの位置がずれてしまい、装着に支障をきたす場合があります。

Step 2



カバーの上から手を入れて一番上のチップトレイの中央部分を押し一番下のトレイをラックに落とし込みます。

注意!! リロードタワーは必ずラックの上に搭載して下さい。ラックのない状態で直接机上に置かないようにして下さい。

カタログ No.	タイプ	フィルター	滅菌	包装	希望販売価格	3箱以上一括購入時の 1箱あたりの価格	ご購入 数量
ART 10μL 全長 31.3mm							
2139-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥19,000	¥11,400	
2139-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥12,700	¥7,600	
3501-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥7,500	¥4,500	
ART 10μL REACH 全長 43.3mm							
2140-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥19,000	¥11,400	
3511-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥7,700	¥4,600	
ART 20μL 全長 50.7mm							
2149P-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥19,000	¥11,400	
2149P-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥12,700	¥7,600	
ART 200μL 全長 50.7mm (スタンダード) / 全長 58.8mm (フィルター)							
2069-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥19,000	¥11,400	
2069-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥12,700	¥7,600	
3551-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥7,100	¥4,200	
ART 200μL REACH 全長 90.9mm							
2160P-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥18,200	¥10,900	
3541-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥8,500	¥5,100	
ART 300μL 全長 58.4mm							
2070-05-HR	ヒンジラック	●	●	960本 (96本×10ラック)	¥19,000	¥11,400	
2070-05-RT	リロードタワー	●	●	960本 (96本×5プレート×2パック)	¥12,700	¥7,600	
3771-05-HR	ヒンジラック		●	960本 (96本×10ラック)	¥8,000	¥4,800	
ART 1000μL 全長 88.9mm							
2179-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥19,000	¥11,400	
2179-05-RT	リロードタワー	●	●	560本 (56本×5プレート×2パック)	¥9,300	¥5,500	
3101-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥7,300	¥4,300	
ART 1000μL REACH 全長 118.5mm							
2079-05-HR	ヒンジラック	●	●	768本 (96本×8ラック)	¥19,000	¥11,400	
3791-05-HR	ヒンジラック		●	768本 (96本×8ラック)	¥7,100	¥4,200	

お客様記入欄 ※下記へご記入の上、当社販売店にお渡し下さい。

ご注文日 2023年 月 日

施設名・所属

お名前

E-mail アドレス

住所 〒

電話番号

FAX

販売店記入欄 ※お客様が記入済みの専用申込書と御社発行の注文書を併せて当社まで FAX 送信下さい。

販売店名

支店・営業所

ご担当者名

ご発注番号

<個人情報の利用目的・取扱いについて>

当社は、「個人情報の保護に関する法律」を遵守し、当社または当社グループ会社が行う事業に関するご案内・ご提案、契約の締結・履行、アフターサービスの実施、お客さまへの連絡・通信、新しい商品・サービスの開発、およびお客さまに有益と思われる情報の提供などのために、お客さまの個人情報を利用させていただきます。お客さまの同意なしに、第三者（業務委託先を除く）に開示、提供、販売することはありません。業務委託先にお客さまの個人情報を業務上委託する場合、当社は、委託先との間で取扱いに関する契約を結ぶなど、適切な監督を行います。

※ご不明な点等ございましたら、当社販売支援部（TEL:03-6666-5903）までお問い合わせ下さい。